

**Șublere, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415184 200
GTIN	4045197479815
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Vernier **cromat mat, antireflexie**, gradație clară, neagră. Suprafețe finisate / lepuite. Extremitatea ciocurilor în trepte, rotunjite, pentru măsurări interioare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Calibrarea	A1
Execuție părți citire	cromat mat
Citire	0,05 mm
Lungimea ciocului	60 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit

Tip produs

Șubler digital pentru atelier

ServiciiCalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 200 mm

021000 200

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu
de măsurare maxim 200 mm

021010 200