

**Șublere, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415184 300
GTIN	4045197479822
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Vernier **cromat mat, antireflexie**, gradație clară, neagră. Suprafețe finisate / lepuite. Extremitatea ciocurilor în trepte, rotunjite, pentru măsurări interioare.

Descriere tehnică

Execuție părți citire	cromat mat
Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Citire	0,05 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Lungimea ciocului	90 mm
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,08 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit

Tip produs

Șubler digital pentru atelier

ServiciiCalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 300 mm

021000 300

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu
de măsurare maxim 300 mm

021010 300