

**Mahr****Șubler digital cu ciocuri de măsurare arcuite spre interior, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412754 150
GTIN	4059192002350
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Standard	Normă de lucru
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	40 mm
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch

Eroare de toleranță	0,03 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Capac pentru compartimentul de baterii	412235
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032