

Garant**Nivelă cu bulă cu fiolă ajustabilă, Lungimea bazei / precizie: 200/1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	468790 200/1
GTIN	4045197519214
Clasa articolului	41H

Descriere**Execuție:**

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate; Bază prismatică cu suprafețe de contact rectificat în unghi (important la trasare, aliniere etc.). Toate suprafețele de măsurare prelucrate cu precizie paralel față de axul fiolei cu bulă de aer. Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă. Cu mânere pe carcasă izolate, precum și sticlă de protecție deasupra fiolelor cu bulă de aer.

Reglarea fiolei longitudinale:

Fiola longitudinală poate fi reajustată în poziția 0 fără efort, fără joc și fără demontare printr-un șurub de reglare.

Igeltex:**Șurub de reglare**

pentru fiolă longitudinală.

Fiola longitudinală

este depozitată fără tensiune.

Aplicație:

Pentru alinierea suprafețelor, arborilor, mașinilor etc.

Standard:**DIN 877****Precizie:**

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă **0,02 mm/m.**

2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare **0,1 mm/m.**

4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală **0,4 mm/m.**

Descriere tehnică

Clasa de precizie	1
Lungimea tălpii	200 mm
Lățimea bazei	40 mm
Citire	0,02 mm/m
Standard	DIN 877
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă cu bulă

Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------