

STABILA **Nivelă electronică din aliaj ușor, Lungime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	467554 1000
GTIN	4005069198275
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Profil rectangular extrem de robust din aluminiu, cu capace terminale antișoc. Două ecrane digitale cu lizibilitate optimă, pentru orice situație de utilizare – iluminate la apăsare pe buton. Protejate contra prafului și a apei.

Moduri de afișare: °, %, mm/m, in/ft – cu zecimale și ca fracție. Blocarea tastaturii. Ghidare acustică cu două tonuri diferite de semnalizare. Valoare de referință la alegere. Avertizare la bascularea nivelei pe cea de-a doua axă. **Autocalibrare în pași de 90°**. Durată de funcționare a bateriei cca. 400 ore.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterii Cod 081551 LR6.

Inclusiv geantă de transport.

Descriere tehnică

Lungime	1000 mm
Increment comutabil	0,05 / 0,1 grad
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081557 LR6
Limită de eroare modul electronic	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grad
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii

Limita de eroare în poziția normală și la măsurarea manipulării	0,5 mm/m
Mod de afișaj	°, %, mm/m, in/ft – decimal și ca fracție
Durata de viață a bateriei cca.	150 h
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă cu bulă

Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------