

STIEFELMAYER

**Nivelă cu bulă pentru manetoane, Suprafața bazei lungimexlățime:
90X40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	469400 90X40
GTIN	4045197207258
Clasa articolului	46R

Descriere**Execuție:**

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate; vopsită cu efect „lovitură de ciocan”.

Prismă longitudinală și transversală în baza rectificată.

Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă.

Aplicație:

În principal pentru alinierea arborilor cotiți și a manetanelor la motoare.

Descriere tehnică

Lățimea bazei	40 mm
Lungimea tălpii	90 mm
Citirea fiolei transversale	0,8 mm/m
Citirea fiolei longitudinale	0,1 mm/m
Standard	DIN 877
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2

Tip produs

Nivelă cu bulă

ServiciiCalibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de
pantă Precizia 0,02 mm/m

026620 0,02