

Garant**Nivelă cu bulă cu fiolă ajustabilă, Lungimea bazei / precizie: 300/1 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	468790 300/1
GTIN	4045197519221
Clasa articolului	41H

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate; Bază prismatică cu suprafețe de contact rectificată în unghi (important la trasare, aliniere etc.). Toate suprafețele de măsurare prelucrate cu precizie paralel față de axul fiolei cu bulă de aer. Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă. Cu mânere pe carcasă izolate, precum și sticlă de protecție deasupra fiolelor cu bulă de aer.

Reglarea fiolei longitudinale:

Fiola longitudinală poate fi reajustată în poziția 0 fără efort, fără joc și fără demontare printr-un șurub de reglare.

Igeltex:

Șurub de reglare

pentru fiolă longitudinală.

Fiola longitudinală

este depozitată fără tensiune.

Aplicație:

Pentru alinierea suprafețelor, arborilor, mașinilor etc.

Standard:

DIN 877

Precizie:

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă **0,02 mm/m.**

2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare **0,1 mm/m.**

4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală **0,4 mm/m.**

Descriere tehnică

Citare	0,02 mm/m
Lățimea bazei	40 mm
Lungimea tălpii	300 mm
Clasa de precizie	1
Standard	DIN 877
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă cu bulă

Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------