

**Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431896 10/58
GTIN	4031452100624
Clasa articolului	46C

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare robuste cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călite și rectificate. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Ø carcasă	58 mm
Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	10 mm
Forță de măsurare	0,7 - 1,2 N
Rezoluție	0,1 mm
Citire per rotire a acului indicator	10 mm

Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	50 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 16	434910 16

Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434835 58
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 28	434900 28

Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din carbură Tip 2	434910 2