

**Șublere, Domeniu de măsurare: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415186 800
GTIN	4045197479846
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Vernier antireflexie, cromat mat. Suprafețe de măsurare călite și rectificat. **Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø mari.** Cu reglaj fin. Capetele ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare. Cu ajustare fină.

**Descriere tehnică**

Citare	0,05 mm
Greutate	3,5 kg
Execuție părți citire	cromat mat
Execuție suprafață măsurare	călit
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	150 mm
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,12 mm

Ajustare fină	da
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000