



## Nivelă digitală de măsurare a înclinației, Tip: 3600



### Date comandă

Numărul de comandă	467560 3600
GTIN	2050001668448
Clasa articolului	46R

### Descriere

#### Execuție:

- Cadru din aluminiu cu suprafețe de sprijin de precizie, suprafață superioară prismatică.
- Săgețile de direcție ale afișajului simplifică ajustarea la 0° respectiv 90°.
- Funcție de memorare a valorii pentru reținerea rezultatului măsurătorii.
- Reglarea punctului zero în orice poziție dorită.

#### Livrare:

Inclusiv cutie de depozitare și 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

### Descriere tehnică

Increment	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) grad
Domeniu de măsurare	360 (4×90°) grad
Lungime	153 mm
Toleranță la planeitate	0,0762 mm
Înălțime	49 mm
Lățime	31 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 6LR61
Număr de baterii incluse	1

Limită de eroare modul electronic	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) grad
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă de măsurare a înclinației

## Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------