

**Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 30/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431896 30/58
GTIN	4031452100648
Clasa articolului	46C

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare robuste cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călite și rectificate. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Scală auxiliară liniară pentru citirea numărului de rotații.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Rezoluție	0,1 mm
Forță de măsurare	0,8 - 1,3 N
Ø carcasă	58 mm
Citire per rotire a acului indicator	10 mm
Domeniu de măsurare	30 mm
Calibrarea	C1

Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	50 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 14	434900 14

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434835 58
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58