

**Garant****Nivelă cu cadru cu fiolă reglabilă, Lungimea bazei / precizie: 200/1mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Clasa articolului	41H

## Descriere

### Execuție:

Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate; vopsit cu efect „lovitură de ciocan”. 3 laturi cu baza prismatică, 1 latură plană. Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă. Sensibilitatea (valoare scalară) nivelei longitudinale este specificată pe o plăcuță. La acuratețe 1 cu mânere izolatoare pe carcasă, precum și sticlă de protecție deasupra fiolilor cu bulă de aer.

### Reglarea fiolei longitudinale:

Fiola longitudinală poate fi reajustată în poziția 0 fără efort, fără joc și fără demontare printr-un șurub de reglare.

### Aplicație:

Pentru alinierea suprafețelor orizontale și verticale, arborilor etc. și pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.

### Standard:

**DIN 877**

### Precizie:

**1** = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă **0,02 mm/m.**

**2** = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare **0,1 mm/m.**

### Notă:

Model magnetic livrabil la cerere.

## Descriere tehnică

Clasa de precizie	1
Citire	0,02 mm/m
Lățimea bazei	40 mm
Lungimea tălpii	200 mm
Standard	DIN 877
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H1
Tip produs	Nivelă cu bulă

## Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă și cadru Precizia 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------