




Ceas comparator de precizie IP54, cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm



Date comandă

Numărul de comandă	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie cu protecție contra șocurilor, **stropilor de apă, uleiurilor și impurităților**. Palpatore de măsurare amplasat pe tijă, cu burduf din cauciuc, etanșat în partea superioară cu o bucă de protecție. Capac posterior al ceasului etanș, sticla ceasului și inelul exterior montate ermetic. Ø tije de fixare 8 mm h6.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Accesorii opționale:

Palpatore special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,7 - 1,6 N
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Rezoluție	0,01 mm

Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	58 mm
Domeniu de măsurare	10 mm
Calibrarea	C1
Standard	DIN 878
Clasă de protecție IP	IP 54
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	15 µm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 32	434900 32
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40

Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 19/9	434900 19/9
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 40/7,8	434900 40/7,8
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 40/10	434900 40/10
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 19/10	434900 19/10
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20

Palpator din oțel Tip 19/11	434900 19/11
Palpator din oțel Tip 19/7	434900 19/7
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 19/8	434900 19/8