

**Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431900 10/58
GTIN	4031452101423
Clasa articolului	46C

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călit și rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,7 - 1,4 N
Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	10 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Ø carcasă	58 mm

Rezoluție	0,01 mm
Standard	DIN 878
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	15 μ m
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6

Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434835 58
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2

Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35