

**TMSERROR, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412812 150
GTIN	4045197422828
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu cutie din plastic, **pentru stângaci**.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. LR44.

Descriere tehnică

Materialul carcasei	Plastic
Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	40 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Recomandat pentru stângaci	da
Calibrarea	A1
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Număr de baterii incluse	1

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 LR44
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44
---	-------------