



Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 5/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	432505 5/40
GTIN	4045197199591
Clasa articolului	42C

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, Ø tjei de fixare 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Protecție antișoc.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Forță de măsurare	0,6 - 1 N
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm

Ø carcasă	40 mm
Domeniu de măsurare	5 mm
Standard	DIN 878
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	12 µm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 16	434910 16

Palpator din oțel Tip 19/9	434900 19/9
Palpator din oțel Tip 19/10	434900 19/10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 19/7	434900 19/7
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 32	434900 32
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 19/8	434900 19/8
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 40/7,8	434900 40/7,8
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 13	434900 13

Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 19/11	434900 19/11
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 40/10	434900 40/10