



## Polizor dublu de banc DS cu aspirare, 400 V, Tip: DS15/300A



### Date comandă

Numărul de comandă	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Clasa articolului	03S

### Descriere

#### Execuție:

Polizoare duble de banc cu aspirare integrată în suport.

Praful de șlefuit este filtrat eficient cu un filtru cu ajutorul unui filtru cu apă. **Livrarea se face fără discuri de șlefuire.**

#### Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

Putere absorbită: 1100 W

Turație maximă: 1450 min<sup>-1</sup>

Ø discului de rectificat D: 300 mm

Lățimea discului de șlefuit T: 40 mm

Ø găurii discului de șlefuit H: 76 mm

Debit de praf aspirat: 10 m<sup>3</sup>/min

### Descriere tehnică

Turație maximă	1450 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	DS15/300A

Putere absorbită	1100 W
Greutate	160 kg
Debit de praf aspirat	10 m <sup>3</sup> /min
Lățimea discului de șlefuit T	40 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	76 mm
Ø discului de rectificat D	300 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor dublu de banc

## Accesorii

Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK60	596610 EK60
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC80	596610 SC80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip NK60	596610 NK60
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip NK24	596610 NK24