

STIEFELMAYER

**Nivelă cu cadru, Lungimea bazei / precizie: 150/1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	469200 150/1
GTIN	4045197207180
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

Mânerele izolatoare pe carcasă împiedică transferul de căldură de la mâini.

Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. 3 laturi prismatice și plate. 1 latură plată, toate fin măcinate. Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă. Sensibilitatea (scala de valori) fiolei longitudinale este indicată pe o plăcuță.

**Aplicație:**

Pentru alinierea suprafețelor orizontale și verticale, arborilor etc. și pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.

**Standard:****DIN 877****Precizie:**

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă **0,02 mm/m.**

2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare **0,1 mm/m.**

**Descriere tehnică**

Lungimea tălpii	150 mm
Clasa de precizie	1

Lățimea bazei	37 mm
Citire	0,02 mm/m
Standard	DIN 877
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H1
Tip produs	Nivelă cu bulă

### Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă și cadru Precizia 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------