

**Ceas comparator de siguranță, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 0,08/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	432405 0,08/58
--------------------	----------------

GTIN	4031452101683
------	---------------

Clasa articolului	46C
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecție antișoc, ceasuri comparatoare de siguranță, antișoc cu cursă liberă. Construcție robustă, foarte ușoară, cu protecție contra prafului. Tija de fixare cu Ø 8 mm h6.

Precizie foarte ridicată datorită transmisiei combinate prin mecanism cu pârghie și angrenaj.

Descriere tehnică

Cursă de ridicare liberă	4,5 mm
Ø carcasă	58 mm
Domeniu de măsurare	0,08 mm
Forță de măsurare	1,3 - 1,8 N
Calibrarea	C2
Rezoluție	0,001 mm
Standard	Normă de fabricație

Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	2 μ m
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm	023020 5
--	----------