

**Garant****Ceas comparator cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă:  
10/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Clasa articolului	41C

**Descriere****Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu **protecție antișoc**. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

**Cu protecție antișoc a angrenajului.** Cu inel exterior metalic și perete posterior din metal. Șocurile nu sunt transmise direct către angrenajul de măsurare. Deosebit de robust și rezistent.

**Execuție text publicitar:**

Ceasuri comparatoare de precizie cu **protecție antișoc**. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

**Accesorii opționale:**

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

Forță de măsurare	0,7 - 1,5 N
Rezoluție	0,01 mm
Calibrarea	C1
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Domeniu de măsurare	10 mm
Ø carcasă	58 mm
Standard	DIN 878
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	15 μm
Cadran rotativ	da
Indicatoare de toleranță reglabile	da
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1

Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20

Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 58	432020 58

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40