



Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 1/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	433400 1/40
GTIN	4031452100495
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.

Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată.

Execuție foarte precisă.

Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt **montate cu rubine**.

Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**.

Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Protecție antișoc de înaltă calitate pentru o durabilitate extrem de lungă.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	1 - 1,5 N
Domeniu de măsurare	1 mm

Ø carcasă	40 mm
Citire per rotire a acului indicator	0,2 mm
Calibrarea	C2
Rezoluție	0,001 mm
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	5 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm	023020 5

Accesorii

Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 40 mm	434835 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70

Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 40	432010 40
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 16	434900 16

Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 40	432020 40

Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5