

STIEFELMAYER

Nivelă cu cadru, Lungimea bazei / precizie: 150/2mm**Date comandă**

Numărul de comandă	469200 150/2
GTIN	4028126004371
Clasa articolului	46R

Descriere**Execuție:**

Mânerele izolatoare pe carcasă împiedică transferul de căldură de la mâini.

Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. 3 laturi prismatice și plate. 1 latură plată, toate fin măcinate. Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă. Sensibilitatea (scala de valori) fiolei longitudinale este indicată pe o plăcuță.

Aplicație:

Pentru alinierea suprafețelor orizontale și verticale, arborilor etc. și pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.

Standard:**DIN 877****Precizie:**

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă **0,02 mm/m.**

2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare **0,1 mm/m.**

Descriere tehnică

Lungimea tălpii	150 mm
Clasa de precizie	2

Citare	0,1 mm/m
Lățimea bazei	37 mm
Standard	DIN 877
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H1
Tip produs	Nivelă cu bulă

Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă și cadru Precizia 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------