

**Ceas comparator de siguranță, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 0,8/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Clasa articolului	46C

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecție antișoc, ceasuri comparatoare de siguranță, antișoc cu cursă liberă. Construcție robustă, foarte ușoară, cu protecție contra prafului. Tija de fixare cu Ø 8 mm h6.

Precizie foarte ridicată datorită transmisiei combinate prin mecanism cu pârghie și angrenaj.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,8 - 1,2 N
Calibrarea	C1
Ø carcasă	58 mm
Rezoluție	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0,8 mm
Cursă de ridicare liberă	7 mm
Standard	DIN 878

Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	7 μ m
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3 mm	023000 3
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58
--	-----------