



## Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 3/40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	432550 3/40
GTIN	4031452101553
Clasa articolului	46C

### Descriere

#### Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, Ø tjei de fixare 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Protecție antișoc.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

#### Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

### Descriere tehnică

Forță de măsurare	1 - 1,4 N
Citire per rotire a acului indicator	0,5 mm
Domeniu de măsurare	3 mm
Rezoluție	0,01 mm

Calibrarea	C1
Ø carcasă	40 mm
Standard	DIN 878
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	10 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3 mm	023000 3
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 40	432020 40
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 40 mm	434835 40
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
	434920 20

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
20 mm

Palpator din carbură Tip 2 434910 2

Palpator din oțel Tip 28 434900 28

Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 40 432010 40

Palpator din oțel Tip 29/20 434900 29/20

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de  
încadrare 25 mm 434917 25

Palpator din carbură Tip 11 434910 11

Palpator din oțel Tip 18/5 434900 18/5

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
50 mm 434920 50

Palpator din carbură Tip 14 434910 14

Palpator din oțel Tip 11/25 434900 11/25

Palpator din carbură Tip 18/3 434910 18/3

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de  
încadrare 50 mm 434918 50

Palpator din oțel Tip 18/6 434900 18/6

Palpator din carbură Tip 18/1 434910 18/1

Palpator din oțel Tip 17 434900 17

Palpator din oțel Tip 14 434900 14

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de  
încadrare 25 mm 434918 25

Palpator din carbură Tip 18/4 434910 18/4

Palpator pivotant (orientabil) 434912

Palpator din oțel Tip 30/10 434900 30/10

Palpator din oțel Tip 12 434900 12

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
15 mm 434920 15

Palpator din oțel Tip 11/20 434900 11/20

Palpator din carbură Tip 18/5 434910 18/5

Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 11	434900 11