



Ceas comparator cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 432120 10/58 |
| GTIN | 2050001037794 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu **protecție antișoc**. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Protecție contra șocurilor datorită protecției de cremalieră. Carcasă de protecție cromată cu perete posterior integrat.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Calibrarea | C1 |
| Citire per rotire a acului indicator | 1 mm |
| Domeniu de măsurare | 10 mm |

| | |
|--|-----------------|
| Forță de măsurare | 0,7 - 1,5 N |
| Rezoluție | 0,01 mm |
| Ø carcasă | 58 mm |
| Standard | DIN 878 |
| Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 μm |
| Tehnică de măsurare | analog |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Ceas comparator |

Servicii

| | |
|--|-------------|
| Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm | 023010 12,5 |
| CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm | 023000 10 |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm | 434918 25 |
| Palpator din oțel Tip 18/1 | 434900 18/1 |
| Palpator din oțel Tip 14 | 434900 14 |
| Palpator din oțel Tip 14/40 | 434900 14/40 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm | 434917 50 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm | 434920 10 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm | 434920 40 |
| Palpator din oțel Tip 2 | 434900 2 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm | 434920 100 |
| Palpator din oțel Tip 14/30 | 434900 14/30 |

| | |
|--|--------------|
| Palpator din carbură Tip 18/5 | 434910 18/5 |
| Palpator din oțel Tip 16 | 434900 16 |
| Palpator din oțel Tip 14/20 | 434900 14/20 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm | 434920 15 |
| Palpator din carbură Tip 18/1 | 434910 18/1 |
| Palpator din carbură Tip 18/3 | 434910 18/3 |
| Palpator din oțel Tip 13 | 434900 13 |
| Palpator din oțel Tip 28 | 434900 28 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm | 434920 70 |
| Palpator din carbură Tip 10 | 434910 10 |
| Palpator din oțel Tip 20 | 434900 20 |
| Palpator din oțel Tip 14/15 | 434900 14/15 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm | 434920 50 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm | 434920 30 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm | 434920 20 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm | 434918 50 |
| Palpator din carbură Tip 11 | 434910 11 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm | 434917 25 |
| Palpator din carbură Tip 18/4 | 434910 18/4 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm | 434920 60 |
| Palpator din carbură Tip 17 | 434910 17 |
| Palpator din oțel Tip 24 | 434900 24 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm | 434920 80 |

| | |
|--|--------------|
| Palpator din carbură Tip 14 | 434910 14 |
| Palpator din carbură Tip 16 | 434910 16 |
| Palpator din oțel Tip 18/3 | 434900 18/3 |
| Palpator pivotant (orientabil) | 434912 |
| Palpator din oțel Tip 11/35 | 434900 11/35 |
| Palpator din rubin Tip 2 | 434915 2 |
| Palpator din oțel Tip 18/6 | 434900 18/6 |
| Palpator din carbură Tip 2 | 434910 2 |
| Palpator din oțel Tip 12 | 434900 12 |
| Palpator din oțel Tip 17 | 434900 17 |
| Palpator din oțel Tip 30/10 | 434900 30/10 |
| Palpator din oțel Tip 18/4 | 434900 18/4 |
| Palpator din oțel Tip 10 | 434900 10 |
| Palpator din carbură Tip 18/6 | 434910 18/6 |
| Palpator din oțel Tip 11/20 | 434900 11/20 |
| Palpator din oțel Tip 11/15 | 434900 11/15 |
| Palpator din oțel Tip 29/20 | 434900 29/20 |
| Palpator din oțel Tip 11/30 | 434900 11/30 |
| Palpator din oțel Tip 39 | 434900 39 |
| Palpator din oțel Tip 15 | 434900 15 |
| Palpator din oțel Tip 29/10 | 434900 29/10 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm | 434920 90 |
| Palpator din oțel Tip 18/2 | 434900 18/2 |
| Palpator din oțel Tip 18/5 | 434900 18/5 |
| Palpator din carbură Tip 18/2 | 434910 18/2 |
| Palpator din oțel Tip 11 | 434900 11 |
| Palpator din oțel Tip 11/25 | 434900 11/25 |