



Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 100/80mm



Date comandă

Numărul de comandă	433050 100/80
GTIN	4031452101416
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006 (cu excepția Ref. 100/80). Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire 1/100 mm, ac indicator mic pentru citire 1 mm. Ø tije de fixare 10 mm h6.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	100 mm
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Forță de măsurare	1,2 - 2,5 N

Ø carcasă	80 mm
Standard	Normă de lucru
Racord filetat pentru palpator	M2,5
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	50 µm
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023000 100

Accesorii

Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 2	434900 2

Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 58	432020 58
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 15	434900 15

Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70