

STIEFELMAYER

**Nivelă cu bulă, Lungimea bazei / precizie: 250/1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	468800 250/1
GTIN	4045197207104
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. Baza prismatică și netedă cu suprafețe de contact rectificată în unghi (important la trasare, aliniere etc.). Toate suprafețele de măsurare prelucrate perfect paralel față de axul fiolei cu bulă de aer. Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă. Cu mânere pe carcasă izolate precum și cu sticlă de protecție la fiolele cu bulă de aer.

**Aplicație:**

Pentru alinierea suprafețelor, arborilor, mașinilor etc.

**Standard:****DIN 877****Precizie:**

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă **0,02 mm/m**.

2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare **0,1 mm/m**.

4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală **0,4 mm/m**.

**Descriere tehnică**

Citare	0,02 mm/m
Lățimea bazei	40 mm
Clasa de precizie	1
Lungimea tălpii	250 mm
Standard	DIN 877

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă cu bulă

**Servicii**

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------