



Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 3/28mm



Date comandă

Numărul de comandă	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, Ø tjei de fixare 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,8 - 1,2 N
Calibrarea	C1
Citire per rotire a acului indicator	0,5 mm
Ø carcasă	28 mm
Rezoluție	0,01 mm

Domeniu de măsurare	3 mm
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	17 μ m
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3 mm	023000 3
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60

Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
	434920 30

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
30 mm

Palpator din oțel Tip 15

434900 15

Palpator din oțel Tip 14/15

434900 14/15

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
15 mm

434920 15

Palpator din oțel Tip 14/30

434900 14/30

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
încastrare 50 mm

434918 50

Palpator din carbură Tip 11

434910 11

Palpator din oțel Tip 11

434900 11

Palpator din oțel Tip 20

434900 20

Palpator din carbură Tip 10

434910 10

Palpator din oțel Tip 18/3

434900 18/3

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
70 mm

434920 70

Palpator din oțel Tip 11/35

434900 11/35

Palpator din carbură Tip 2

434910 2

Palpator din carbură Tip 14

434910 14

Palpator din oțel Tip 18/2

434900 18/2

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
încastrare 25 mm

434918 25

Palpator din oțel Tip 14

434900 14

Palpator din oțel Tip 14/40

434900 14/40

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
80 mm

434920 80

Palpator din oțel Tip 16

434900 16

Palpator din oțel Tip 10

434900 10