

**hanhart**  
1882**Cronometru cu indicator dublu cu etui****Date comandă**

Numărul de comandă	469610
GTIN	2050001049117
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de metal prelucrată prin diamantare (Ø 55 mm) cu inel etrier și protecție extinsă la praf și apă. Mecanism de precizie protejat împotriva șocurilor (ancoră, 7 rubine). Indicator pentru cronometrarea timpului intermediar.

**Aplicație:**

Utilizabil universal pentru măsurători de ordinul secundelor și zecimalelor cu **timpuri intermediari** în numărul dorit. Recomandat în special pentru înregistrarea timpului de desfășurare a proceselor de muncă și a duratelor de funcționare a mașinilor.

· **Pornirea și oprirea pot fi activate oricând în timpul cronometrării.**

**Livrare:**

Inclusiv toc de piele.

**Descriere tehnică**

Valoarea diviziunii de gradație	1/5 s / 1/100 min
Timp de afișare	30 min
Tehnică de măsurare	analogic

Calibrarea	N1
Tip produs	Cronometru

**Servicii**

CalibrareCronometru Tip U	029100 U
---------------------------	----------