



Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 5/58mm



Date comandă

Numărul de comandă	433400 5/58
GTIN	4031452100563
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.

Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată.

Execuție foarte precisă.

Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt **montate cu rubine**.

Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**.

Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Protecție antișoc de înaltă calitate pentru o durabilitate extrem de lungă.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Citire per rotire a acului indicator	0,2 mm
Rezoluție	0,001 mm

Ø carcasă	58 mm
Domeniu de măsurare	5 mm
Calibrarea	C2
Forță de măsurare	1,5 - 2 N
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	10 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm	023020 5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15

Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434835 58
Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 58	432020 58
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
	434920 100

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
100 mm

Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 11	434900 11

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de
încastrare 50 mm

	434918 50
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
70 mm

	434920 70
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
50 mm

Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
----------------------------	-------------

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
80 mm

	434920 80
--	-----------

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
60 mm

Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
----------------------------	-------------

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
încastrare 50 mm

	434917 50
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10

Palpator din oțel Tip 12

434900 12