



Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 30/58mm



Date comandă

Numărul de comandă	433060 30/58
GTIN	4045197204226
Clasa articolului	42C

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006 (cu excepția Ref. 100/80). Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire 1/100 mm, ac indicator mic pentru citire 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Rezoluție	0,01 mm
Domeniu de măsurare	30 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Forță de măsurare	0,8 - 1,6 N
Calibrarea	C1

Ø carcasă	58 mm
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	20 μm
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30

Accesorii

Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
	434920 40

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
40 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
30 mm

434920 30

Palpator din oțel Tip 29/20

434900 29/20

Palpator din oțel Tip 30/10

434900 30/10

Palpator din oțel Tip 20

434900 20

Palpator din carbură Tip 16

434910 16

Palpator din oțel Tip 11/35

434900 11/35

Palpator din carbură Tip 18/5

434910 18/5

Palpator din carbură Tip 18/2

434910 18/2

Palpator din carbură Tip 14

434910 14

Palpator din oțel Tip 11

434900 11

Palpator din carbură Tip 17

434910 17

Palpator din carbură Tip 18/1

434910 18/1

Palpator din oțel Tip 11/25

434900 11/25

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10

Palpator din oțel Tip 18/6

434900 18/6

Palpator din oțel Tip 18/1

434900 18/1

Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58

432260 58