

Mitutoyo
Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58B mm


Date comandă

Numărul de comandă	432050 10/58B
GTIN	4946368442372
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călit și rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpatore special Cod 434900; 434910; 434915.

Ambalaj: Cutie stabilă

Standard: DIN 878

Calibrarea: C1

Rezoluție: 0,01 mm

Citire per rotire a acului indicator: 1 mm

Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator: da

Forță de măsurare: 0,4 - 1,4 N

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
------------	----

Rezoluție	0,01 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator	da
Domeniu de măsurare	10 mm
Ø carcasă	58 mm
Forță de măsurare	0,4 - 1,4 N
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Standard	DIN 878
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	013210 10
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	013250 12,5

Accesorii

Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434836 58
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50

Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din carbură Tip 17	434910 17

Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 39	434900 39

Palpator din oțel Tip 29/20

434900 29/20

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
15 mm

434920 15