



Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici IP67 etanș la ulei și apă, cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 3/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, Ø tjei de fixare 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Etanș la ulei și apă, cu protecție antișoc.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Rezoluție	0,01 mm
Ø carcasă	40 mm
Forță de măsurare	1 - 1,7 N

Domeniu de măsurare	3 mm
Citire per rotire a acului indicator	0,5 mm
Calibrarea	C1
Standard	DIN 878
Clasă de protecție IP	IP 67
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	10 μ m
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3 mm	023000 3
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40

Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 40	432020 40
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 40 mm	434835 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 40	432010 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2

Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 10	434910 10