


HOLEX**Ceas comparator cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă:
10/58Bmm****Date comandă**

Numărul de comandă	432000 10/58B
GTIN	4045197204196
Clasa articolului	42C

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu **protecție antișoc**. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Protecție antișoc datorită carcasei crenelate. Model metalic cu sticla ceasului din plastic.

Execuție text publicitar:

Ceasuri comparatoare de precizie cu **protecție antișoc**. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Ø carcasă	58 mm
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Forță de măsurare	0,7 - 1,5 N
Domeniu de măsurare	10 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator	da
Standard	DIN 878
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	15 μm
Cadran rotativ	da
Indicatoare de toleranță reglabile	da
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 17	434900 17

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432260 58
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25

Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16

Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1