

HOLEX**Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 50/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	433060 50/58
GTIN	4045197204233
Clasa articolului	42C

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006 (cu excepția Ref. 100/80). Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire 1/100 mm, ac indicator mic pentru citire 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	50 mm
Ø carcasă	58 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Forță de măsurare	1 - 2 N

Rezoluție	0,01 mm
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	25 μ m
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm	023000 50
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 16	434910 16

Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432260 58