




## Menghină pentru rectificare și control cu șurub, inoxidabilă, Lățimea bacului A: 100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	363600 100
GTIN	4045197313591
Clasa articolului	38F

### Descriere

#### Execuție:

· **Oțel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.**

**Utilizare pe 4 laturi diferite** (de bază, frontale și laterale).

Oțel **inoxidabil magnetizabil** (pentru prelucrări la care lichidul de răcire ar putea provoca oxidarea).

#### Funcționare:

**Sistem de fixare cu împingere spre în jos** – Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminându-se astfel ridicarea piesei sau trepidațiile în timpul prelucrării.

#### Aplicație:

Pentru **prelucrare și control de precizie**

**Recomandat și pentru prelucrările prin electroeroziune.**

#### Precizie:

În limita a **0,003 mm / 100 mm** (Precizie a sistemului).

#### Livrare:

Inclusiv manivelă.

### Descriere tehnică

Greutate	9,5 kg
Lungimea totală a	270 mm
Deschidere maximă b	140 mm

Lățimea bacului A	100 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm
Lățime totală B	100 mm
Tip produs	Menghină de verificare