



Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici IP67 etanș la ulei și apă, cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 5/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	432650 5/40
GTIN	4031452101812
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, Ø tjei de fixare 8 mm h6, calitate și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Etanș la ulei și apă, cu protecție antișoc.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,8 - 1,2 N
Domeniu de măsurare	5 mm
Ø carcasă	40 mm

Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator	0,5 mm
Standard	DIN 878
Clasă de protecție IP	IP 67
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	12 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 40 mm	434835 40

Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 40	432010 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 17	434900 17

Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 40	432020 40
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
100 mm

434920 100

Palpator din oțel Tip 11/30

434900 11/30