



Ceas comparator de precizie de dimensiuni mari cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/80mm



Date comandă

Numărul de comandă	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Cu Ø exterior mare al ceasului și intervale de gradație foarte mari, angrenajul de măsurare **protejat contra șocurilor**. Carcasă din alamă cromată mat. Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6; călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul unui inel exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Ø carcasă	80 mm
Domeniu de măsurare	10 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	1 - 1,8 N

Rezoluție	0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	17 μ m
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15

Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
	434920 50

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
50 mm

Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
90 mm

Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator pivotant (orientabil)	434912

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
40 mm

Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
-------------------------------	-------------

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
80 mm

434920 80
