

Mitutoyo**Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 1/58 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	433200 1/58
GTIN	4946368423418
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat; sticla ceasului incasabilă. Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Execuție foarte precisă. Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt **montate cu rubine**. Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Standard: Normă de lucru

Calibrarea: C2

Rezoluție: 0,001 mm

Citire per rotire a acului indicator: 0,2 mm

Interval de abatere f_e : 5 μ m

Interval de abatere totală f_{tot} : 7 μ m

Forță de măsurare: 0,9 - 1,5 N

Descriere tehnică

Interval de abatere f_e	5 μm
Forță de măsurare	0,9 - 1,5 N
Citire per rotire a acului indicator	0,2 mm
Rezoluție	0,001 mm
Domeniu de măsurare	1 mm
Calibrarea	C2
Ø carcasă	58 mm
Interval de abatere totală f_{tot}	7 μm
Standard	Normă de lucru
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm	013220 5
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	013250 12,5

Accesorii

Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434836 58
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2