


**Verificator de alezaje de precizie OSIMESS, Domeniu de măsurare: 4,5-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	435010 4,5-12
GTIN	2050001047922
Clasa articolului	46D

Descriere**Execuție:**

Verificatoare de alezaje de precizie OSIMESS pentru alezaje mici de la 1 mm. Vârfuri de palpăre cromate dur (de la măr. 4,5-7,5). Vârful dornului de măsurare este supus la forța de măsurare a ceasului comparator de precizie. Atunci când este împins, aceasta depărtează palpatorul crestat.

Precizie de re poziționare 1 μm.**Aplicație:**

Determinarea abaterilor de la dimensiunea nominală și defectele de formă cum ar fi ovalitatea sau conicitatea.

Livrare:

Vârfuri de palpăre, pin de măsurare din carbură, port-instrumentar standard (modul de afișare și inele de calibrare nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, masă universală de măsurare Cod 435020.

Notă:

Modelele cu interval de măsurare de până la 20 mm și găuri înfundate se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Fișă de date

Număr de ace măsurare din carbură	2
Număr de palpatoare	13
Domeniu de aplicare efectiv	4,15 - 12,5 mm
Acuratețe la repetare	1 μm
Domeniu de măsurare	4,5 - 12 mm
Adâncime de măsurare	41 - 45 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie

Accesorii

Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 10 mm	434807 10
Palpator pentru OSIMESS verificatoare de alezaje de precizie Domeniu de utilizare 7,20-7,80 mm	435015 7,20-7,80
Suport palpator cu buton de retragere Pentru intervalul de măsurare nominal 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm Domeniu de măsurare 12,5 mm	434322 12,5
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Ceas comparator de precizie inductiv Extrames Tip 2001	434670 2001
Suport palpator fără buton de retragere Pentru intervalul de măsurare nominal 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Set de calibre-inel din oțel (dimensiuni similare cu cele ale vârfurilor palpatoare) Domeniu de măsurare 4,5-12 mm	435030 4,5-12
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 50/1 μm	434674 50/1
Suport de unghi pentru OSIMESS Pentru intervalul de măsurare nominal 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
	435020 OSM6

Fișă de date

Stand de măsurare pentru OSIMESS Denumirea
producătorului OSM6

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 130/5 μm

434674 130/5

Stand de măsurare pentru OSIMESS Denumirea
producătorului OSM5

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 250/10 μm

435020 OSM5

434674 250/10