



## Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 3/40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	432505 3/40
GTIN	4045197199584
Clasa articolului	42C

### Descriere

#### Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, Ø tjei de fixare 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Protecție antișoc.

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

#### Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

### Descriere tehnică

Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Ø carcasă	40 mm

Forță de măsurare	0,9 - 1,3 N
Domeniu de măsurare	3 mm
Standard	DIN 878
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	10 μm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3 mm	023000 3
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 28	434900 28

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 19/11	434900 19/11
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 19/7	434900 19/7
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 19/9	434900 19/9
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 32	434900 32
Palpator din oțel Tip 19/10	434900 19/10
Palpator din oțel Tip 19/8	434900 19/8
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 40/7,8	434900 40/7,8
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 40/10	434900 40/10
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din carbură Tip 10	434910 10

Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 20	434900 20