



## Ceas comparator de precizie de dimensiuni mari cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	432900 10/100
GTIN	4031452100419
Clasa articolului	46C

### Descriere

#### Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Cu Ø exterior mare al ceasului și intervale de gradație foarte mari, angrenajul de măsurare **protejat contra șocurilor**. Carcasă din alamă cromată mat. Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6; călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul unui inel exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

#### Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

### Descriere tehnică

Forță de măsurare	1 - 1,8 N
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Ø carcasă	100 mm
Rezoluție	0,01 mm

Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	10 mm
Standard	Normă de lucru
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	17 $\mu$ m
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

### Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10

### Accesorii

Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6

Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
	434920 50

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
50 mm

Palpator din oțel Tip 14/20 434900 14/20

Palpator din oțel Tip 39 434900 39

Palpator din oțel Tip 28 434900 28

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
30 mm 434920 30

Palpator din oțel Tip 18/6 434900 18/6

Palpator din carbură Tip 18/4 434910 18/4

Palpator din carbură Tip 14 434910 14

Palpator din carbură Tip 16 434910 16

Palpator din carbură Tip 11 434910 11

Palpator din oțel Tip 18/2 434900 18/2

Palpator din oțel Tip 11 434900 11

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
40 mm 434920 40

Palpator din oțel Tip 11/20 434900 11/20

Palpator din oțel Tip 14 434900 14

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
80 mm 434920 80

Palpator din oțel Tip 14/30 434900 14/30

Palpator din oțel Tip 20 434900 20

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
90 mm 434920 90

Palpator din oțel Tip 18/4 434900 18/4

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de  
încastrare 25 mm 434918 25

Palpator din oțel Tip 29/10 434900 29/10

Palpator din oțel Tip 14/40 434900 14/40