



Ulei concentrat de șlefuit, ultraperformant, Conținut: 200l



Date comandă

Numărul de comandă	084270 200
GTIN	2050000967351
Clasa articolului	08J

Descriere

Execuție:

Lichid de răcire **fără clor, formaldehidă și acid boric** pentru **cerințe ridicate**. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar și la solicitări maxime în forțele moleculare ale uneltei de așchiere.

Concentrat pentru șlefuire de mare putere, limpede ca apa (transparent) pentru șlefuirea clară a unei game variate de materiale. **Raport de amestecare 1: 40** (2,5%).

Avantaj:

Îmbunătățește **durabilitatea sculei, puterea de tăiere și calitatea suprafeței. Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

Concentratele **protejează împotriva coroziunii**, menajează lacurile și **nu prezintă inconveniente fiziologice**, sunt foarte **rezistente la infestarea cu bacterii** și sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare.

Descriere tehnică

Fișă de date

Execuție	Butoi
Culoarea	galben deschis
Vâscozitate cinematică	10 mm ² /s
Forma	lichid
Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Conținut	200 l
Tip produs	Ulei de așchiere / ulei pentru șlefuire
Valoare refractometru	2

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/084270-200>