

**HOLEX****Menghină cu strângere rapidă cu operare cu o singură mână, Lățimea bacului A: 135mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365023 135
GTIN	4045197595430
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

- **Deplasare rapidă a bacului mobil.**
- **Bacuri călite și rectificat.**
- **Deplasarea prin învârtirea manivelei nu mai necesită mult timp.**
- **Strângere precisă datorită ghidajului plan.**
- **Strângerea piesei cu o mână.**
- **Bac fix cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, bac mobil plan.**
- **Pentru montarea bacurilor de protecție ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.**
- **Cu bacuri de protecție cu două suprafețe de fixare.**
- **Închidere cu formă optimă.**

**Aplicație:**

**Pentru strângerea rapidă a pieselor pe mașini de găurit și aparate de măsură**

**Material:**

Corp și bac mobil din fontă specială robustă.

**Precizie:**

În limita a **0,03 mm.**

**Descriere tehnică**

Greutate	13,5 kg
Lungimea totală maximă L <sub>4</sub>	587 mm
Înălțime totală c	80,5 mm

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM gri
Lățimea bacului A	135 mm
Gamă de prindere b	160 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm
Lățimea corpului de bază B	138 mm
Lungimea corpului de bază a	365 mm
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

---

## Accesorii

Opritor Tip 2	365028 2
Șină de ghidare pentru Cod 365023	365025