




Verificator de alezaje de precizie OSIMESS, Domeniu de măsurare: 1,5-4,2mm



Date comandă

Numărul de comandă	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Clasa articolului	46D

Descriere

Execuție:

Verificatoare de alezaje de precizie OSIMESS pentru alezaje mici de la 1 mm. Vârfuri de palpate cromate dur (de la măr. 4,5-7,5). Vârful dornului de măsurare este supus la forța de măsurare a ceasului comparator de precizie. Atunci când este împins, aceasta depărtează palpatorul crestat.

Precizie de re poziționare 1 μm. Vârfuri de palpate din **carbură**.

Aplicație:

Determinarea abaterilor de la dimensiunea nominală și defectele de formă cum ar fi ovalitatea sau conicitatea.

Livrare:

Vârfuri de palpate, pin de măsurare din carbură, port-instrumentar standard (modul de afișare și inele de calibrare nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, masă universală de măsurare Cod 435020.

Notă:

Modelele cu interval de măsurare de până la 20 mm și găuri înfundate se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Fișă de date

Acuratețe la repetare	1 μ m
Domeniu de măsurare	1,5 - 4,2 mm
Număr de palpatoare	10
Adâncime de măsurare	17 - 25 mm
Număr de ace măsurare din carbură	2
Domeniu de aplicare efectiv	1,5 - 4,2 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie

Accesorii

Suport de unghi pentru OSIMESS Pentru intervalul de măsurare nominal 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare / citire 50/1 μ m	434674 50/1
Stand de măsurare pentru OSIMESS Denumirea producătorului OSM5	435020 OSM5
Suport palpator cu buton de retragere Pentru intervalul de măsurare nominal 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 10 mm	434807 10
Ceas comparator de precizie inductiv Extrames Tip 2001	434670 2001
Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 μ m	434674 25/0,5
Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare / citire 250/10 μ m	434674 250/10
Set de calibre-inel din oțel (dimensiuni similare cu cele ale vârfulor palpatoare) Domeniu de măsurare 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Palpator pentru OSIMESS verificatoare de alezaje de precizie Domeniu de utilizare 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
	435020 OSM6

Fișă de date

Stand de măsurare pentru OSIMESS Denumirea
producătorului OSM6

Suport palpator fără buton de retragere Pentru intervalul
de măsurare nominal 0,95-20,6 mm

435012 0,95-20,6

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare /
citire 130/5 μm

434674 130/5

Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm Domeniu de
măsurare 12,5 mm

434322 12,5