



Contor de curse cu cheie



Date comandă

Numărul de comandă	470100
GTIN	4045197235046
Clasa articolului	42H

Descriere

Execuție:

Contor cu șase cifre cu mecanism de acționare pe ambele părți, pentru cursă pe dreapta. Poziționarea la zero posibilă din stânga sau din dreapta cu cheia alternantă. Arbore cotit de antrenare pe ambele părți; levier cu posibilitate de montare pe ambele extremități ale arborelui. Ax de antrenare 5 mm Ø, înălțimea cifrelor 4,5 mm, carcasă vopsită cu efect de lovitură de ciocan.

Aplicație:

În industria mecanică și metalurgică, la stanțe, foarfece, prese, mașini de împachetat, automate, roboți, etc.

Curse maxime: 500 min⁻¹

Deviație a cursei minim – maxim: 32 - 60 grad

Lățime: 70 mm

Înălțime: 60 mm

Lungime: 28 mm

Descriere tehnică

Înălțime	60 mm
Deviație a cursei minim – maxim	32 - 60 grad
Lățime	70 mm
Curse maxime	500 min ⁻¹

Lungime	28 mm
Înălțimea cifrelor	4,5 mm
Ø ax de antrenare	5 mm
Tip produs	Contor de curse

Accesorii

Cheie de reglare la zero	470150
--------------------------	--------