

HOLEX**Dispozitiv de verificare a tensiunii, Tip de dispozitiv: LED****Date comandă**

Numărul de comandă	473120 LED
GTIN	4045197554253
Clasa articolului	42I

Descriere**Execuție:**

Carcasă din plastic din două componente, cu 2 mânere de verificare. Lampă LED integrată, suport pentru mânerul de verificare pentru manevrare cu o singură mână, auto testare pentru verificarea funcționării. Alegere automată a domeniilor de măsurare.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională, pe mai multe trepte a tensiunii, a continuității circuitelor și a polarității.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081551 Ref. LR3, capace de protecție.

Descriere tehnică

Verificarea sensului de rotație a câmpului	da
--	----

Afișaj	LED
Verificare a continuității circuitelor	acustic / LED
Denumirea producătorului	5
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Interval de afișare CA	12 - 400 V
Interval de afișare CC	12 - 690 V
Iluminare a punctelor de măsurare	da
Clasă de protecție IP	IP 64
Calibrarea	I1
Certificat de siguranță	GS TÜV Rheinland
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2x Cod 081551 Ref. LR3
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------