



## Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 5/40mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 433400 5/40   |
| GTIN               | 2050001749307 |
| Clasa articolului  | 46C           |

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.

Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată.

Execuție foarte precisă.

Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt **montate cu rubine**.

Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**.

Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator.

Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

**Protecție antișoc de înaltă calitate pentru o durabilitate extrem de lungă.**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006.

#### Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

### Descriere tehnică

|            |       |
|------------|-------|
| Ø carcasă  | 40 mm |
| Calibrarea | C2    |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Citire per rotire a acului indicator           | 0,2 mm          |
| Rezoluție                                      | 0,001 mm        |
| Domeniu de măsurare                            | 5 mm            |
| Forță de măsurare                              | 1 - 1,5 N       |
| Standard                                       | Normă de lucru  |
| Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 10 μm           |
| Tehnică de măsurare                            | analog          |
| Ambalaj  | Cutie stabilă   |
| Tip produs                                     | Ceas comparator |

## Servicii

|  |             |
|--|-------------|
| CalibrareCeas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm                                 | 023020 5    |
| Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Accesorii

|   |              |
|---|--------------|
| Palpator din carbură Tip 11   | 434910 11    |
| Palpator din oțel Tip 10  | 434900 10    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm             | 434920 70    |
| Palpator din oțel Tip 14/40   | 434900 14/40 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm | 434917 50    |
| Palpator din oțel Tip 14  | 434900 14    |
| Palpator din oțel Tip 11/35   | 434900 11/35 |
| Palpator din carbură Tip 18/4   | 434910 18/4  |
| Palpator din carbură Tip 14   | 434910 14    |
| Palpator din oțel Tip 18/5  | 434900 18/5  |
| Palpator din carbură Tip 16   | 434910 16    |

|  |              |
|--|--------------|
| Inel exterior pentru ceasul comparator Tip 40                                | 432020 40    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm                  | 434920 10    |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm     | 434918 50    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm                  | 434920 60    |
| Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 40 mm | 434835 40    |
| Palpator din oțel Tip 28   | 434900 28    |
| Palpator din oțel Tip 20   | 434900 20    |
| Palpator din oțel Tip 12   | 434900 12    |
| Palpator din oțel Tip 11/30  | 434900 11/30 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm     | 434918 25    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm                  | 434920 90    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm                  | 434920 40    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm                  | 434920 15    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm                  | 434920 50    |
| Palpator din oțel Tip 11/15  | 434900 11/15 |
| Palpator din oțel Tip 18/6   | 434900 18/6  |
| Palpator din carbură Tip 18/3  | 434910 18/3  |
| Palpator din oțel Tip 17   | 434900 17    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm                  | 434920 80    |
| Palpator din carbură Tip 17  | 434910 17    |
| Palpator din oțel Tip 13   | 434900 13    |
| Palpator din oțel Tip 15   | 434900 15    |
| Palpator din oțel Tip 18/4   | 434900 18/4  |

|  |              |
|--|--------------|
| Palpator din carbură Tip 10  | 434910 10    |
| Palpator din oțel Tip 11/20  | 434900 11/20 |
| Palpator din oțel Tip 24   | 434900 24    |
| Palpator din oțel Tip 18/2   | 434900 18/2  |
| Palpator din oțel Tip 11/25  | 434900 11/25 |
| Palpator din carbură Tip 18/5  | 434910 18/5  |
| Palpator din oțel Tip 18/1   | 434900 18/1  |
| Palpator din oțel Tip 29/10  | 434900 29/10 |
| Palpator din oțel Tip 2  | 434900 2     |
| Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 40                           | 432010 40    |
| Palpator din oțel Tip 16   | 434900 16    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm              | 434920 20    |
| Palpator din carbură Tip 2   | 434910 2     |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm | 434917 25    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm             | 434920 100   |
| Palpator din oțel Tip 14/15  | 434900 14/15 |
| Palpator pivotant (orientabil)   | 434912       |
| Palpator din oțel Tip 39   | 434900 39    |
| Palpator din oțel Tip 14/30  | 434900 14/30 |
| Palpator din oțel Tip 30/10  | 434900 30/10 |
| Palpator din carbură Tip 18/6  | 434910 18/6  |
| Palpator din carbură Tip 18/2  | 434910 18/2  |
| Palpator din oțel Tip 11   | 434900 11    |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm              | 434920 30    |
| Palpator din oțel Tip 14/20  | 434900 14/20 |
| Palpator din oțel Tip 18/3   | 434900 18/3  |
| Palpator din carbură Tip 18/1  | 434910 18/1  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din rubin Tip 2    | 434915 2     |
| Palpator din oțel Tip 29/20 | 434900 29/20 |