

**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434210 50
GTIN	7640125025347
Clasa articolului	46A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă solidă din aluminiu cu câmp de afișare mare, înălțimea cifrelor 11 mm. Mod de economisire a energiei și repornire automată, **sistem absolut. Aducere la zero în orice poziție** pentru compararea ușoară a valorilor măsurate. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff. **Ajustare inițială (Preset)** ale unei valori arbitrare. Pot fi salvate / memorate două valori de referință. Tastă personalizabilă pentru funcția opțională. Inversare a direcției de măsurare.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498948, pârghie de ridicare Cod 434212, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

**Descriere tehnică**

Forță de măsurare	1,4 – 2,9 N
Grosime carcasă	32,9 mm
Domeniu de măsurare	50 mm

Calibrarea	C1
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	59,5 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Citire comutabilă	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm	023000 50
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20

Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare <sup>45°</sup> Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din carbură Tip 17	434910 17

Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25

Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 39	434900 39