

Mahr**Ceas comparator digital IP54 Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434316 12,5
GTIN	4059192014582
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari (11 mm)** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcția Absolut:

Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință.

Factor reglabil cu afișare pe ecran.

Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Versiune cu protecție contra prafului și stropilor de apă IP 54.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12,5 mm
Calibrarea	C1
Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Grosime carcasă	35 mm
Ø carcasă	58 mm
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Citire comutabilă	0,00002 inch
Citire comutabilă	0,0005 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2450
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Emițător Tip S4E	498966 S4E
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450	081560 CR2450